



# Mejno stikalo SMPO-1-H-B

Številka dela: 31008

FESTO

brez pritrdilnega sklopa.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Princip merjenja	magneten
Obratovalni tlak	2 ... 6 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Temperatura okolice	-15 ... 60 °C
Možnost reprodukcije preklapne vrednosti	+/- 0,2 mm
Čas vklopa	< 30 ms
Čas izklopa	< 25 ms
Način pritrditve	s skožno izvrtino s priborom
Ventil	3/2
Pnevmatični priključek	Vtična spojka PK-3
Masa izdelka	14 g
Material, ohišje	Med (medenina) PA POM
Prikaz stanja preklopa	optičen
Vrsta zaščite	IP65
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L