


# Navojni priključek zaščitne cevi MKGV-23-M32-B

Številka dela: 3152612

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	100
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	-40 ... 100 °C
Način pritrditve	z zunanjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vijačni priključek	PA