


Ležajni blok LBG-50

Številka dela: 31763

FESTO

za sferično vleženjem z nihajno prirobnico SSNG ali zglobno glavo SGS pri valjih DNGU, DNG, DNC.
ali za sferično vleženje z nihajno prirobnico SNCS ali zglobno glavo SGS pri valjih AEN, ADN, ADNP.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Velikost | 50 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| RSBP klasifikacija po CD-0033 | F5 |
| Temperatura okolice | -40 ... 150 °C |
| Masa izdelka | 540 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pritrditev | Nerjavna jeklena litina |
| Material, zatič | Jeklo za cementiranje |
| Material, varovalka | Vzmetno jeklo |