



Okrogli valj DGS-25-140-PPV-A

Številka dela: 32442
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z obojestranskim nastavlјivim dušenjem v končnih legah
Tip, ki se opušča. Dobavlјiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	140 mm
Premer bata	25 mm
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavlјivo na obeh koncih
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	1 ... 12 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)