


# Nihajna prirobnica SNG-63

Številka dela: 32971  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za valje DNG, DNGU, ustrezni ležajni okrovi LSNG, LSNSG.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2014. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	350 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacija o materialu, pritrditev	Tlačno liti aluminij
Informacija o materialu sornika	Jeklo cinkan
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan
Informacija o materialu varovalke	Vzmetno jeklo, cinkano