


Nihajna prirobnica SNG-100

Številka dela: 32973
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za valje DNG, DNGU, ustrezni ležajni okrovi LSNG, LSNSG.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2014. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	910 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacija o materialu, pritrditev	Tlačno liti aluminij
Informacija o materialu sornika	Jeklo cinkan
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan
Informacija o materialu varovalke	Vzmetno jeklo, cinkano