

Spojni vtični priključek KSV-PK-2

Številka dela: 33384

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	1,5 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Pnevmatični priključek	za cev z zunanjim premerom 3 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS