



PE-pretvornik PE-1/8

Številka dela: 3344

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 60947-5-1
Dovoljenje	CCC
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Merjena veličina	relativni tlak
Postopek merjenja	Pnevmatično-električni pretvornik tlaka
Obratovalni tlak MPa	0,08 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0,8 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Izhod stikala	s kontaktom
Preklopna funkcija	Vrednost praga s fiksno histerezo
Stikalni element	izmenjevalnik
Vklopna točka, maksimalna	0,8 bar
Izklopna točka, minimalna	0,2 bar
Maks. AC izhodna napetost vklopa	250 V
Maks. DC izhodna napetost vklopa	250 V
Uporabna kategorija induktivnega bremena	AC-14 DC-13
Uporabna kategorija ohmskega bremena	AC-12 DC-12
Električni priključek	4-žilni Kabel
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	prost konec
Dolžina kabla	1 m
Material, oplaščenje kabla	PVC
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatični priključek	G1/8
Masa izdelka	225 g
Material, ohišje	aluminij, eloksiran cinkova tlačna litina
Material, membrana	CR
Možnosti nastavitve	Stalno nastavljen
Vrsta zaščite	IP65
Izolacijska napetost	2 kV
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja umazanje	3