


Vodilna enota FEN-32- -KF

Številka dela: 33484

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2008



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Gib	10 ... 500 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivska zgradba	Vodilo
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za premik	15 N
Dodatek mase na 10 mm giba	18 g
Osnovna masa za 0 mm giba	1.530 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Informacije o materialu elementa vodenja	jeklo za poboljšanje
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran