


Prednja enota ERMH-11-E17-30

Številka dela: 3385153
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	11
Konstruktivna zgradba	Elektromehanski vrtilni modul
Položaj vgradnje	poljuben
Zasučni kot	brezkončen
Prestava reduktorja	30:1
Imenski vrtilni moment	1,8 Nm
Ponovljivost	±0,01 °
Maks. aksialna sila	300 N
Masa izdelka	1.298 g
Trajanje vklopa	100 %
Imenski tok motorja	0,74 A
Vrsta motorja	Servo motor
Maks. izhodna hitrost	200 1/min
Imenska obratovalna napetost AC	230 V
Imenska moč motorja	22,1 W
Konica toka	1,5 A
Maks. prekucni moment, statični	40 Nm
Konica vrtilnega momenta	4,5 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment bremena	0,006 kgm ²
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS