


Vakuumski sesalni ventil ISV-3/8

Številka dela: 33971

FESTO

za vzdrževanje vakuuma, če eden ali več priseskov ne nalega na obdelovanec.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	G3/8
Primernost izmetalnega impulza	≤ 8 MPa
Primernost za izmetalni impulz	8 bar
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak MPa	-95 ... 0 kPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar
Potreben sesalni volumski tok pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1,5 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	33 g
Način pritrditve	za uvitje
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Material, vzmet	visokolegirano jeklo
Material, filter	Aluminijeva litina za kovanje Mreža iz nerjavnega jekla
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, votel vijak	Aluminijeva litina za kovanje
Material, plovec	POM