



ALI-vrata OS-1/2

Številka dela: 3427

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	ALI-funkcija
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Normalen nazivni pretok	5000 l/min
Delovni tlak	1 bar...10 bar
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nazivni premer	12 mm
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS