


Nihajna prirobnica SSNG-80

Številka dela: 34295
Izdelek, ki se opušča

FESTO

s sferičnim uležajenjem,
za valje DNG, DNGU, ustrezni ležajni okrov LBG.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2015. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	940 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacija o materialu, pritrditev	Nodularna litina
Informacija o materialu, zglobni ležaj	Jeklo PTFE
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan