



Magnetni ventil MYH-5/3G-2,3-L-LED

Številka dela: 34305

FESTO

Midi-Pneumatic, z magnetno tuljavo in pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------|--|
| Ventil | 5/3 zaprt |
| Normalni imenski pretok | 125 l/min |
| Obratovalni tlak | 2 ... 8 bar |
| Konstruktivska zgradba | Drsnik bata |
| Vrsta zaščite | IP40 z vtičnico |
| Imenska velikost | 2,3 mm |
| Vrsta krmiljenja | predkrmiljen |
| Čas preklopa izključen | 38 ms |
| Čas preklopa vključen | 8 ms |
| Trajanje vklopa | 100% |
| Karakteristika tuljave | 24V DC: 1,8W |
| Delovni medij | sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen |
| Temperatura medija | -5 ... 50 °C |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 105 g |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | Priključna plošča Vrstni modul |
| Pnevmatični priključek 2 | Priključna plošča Vrstni modul |
| Pnevmatični priključek 3 | Priključna plošča Vrstni modul |
| Pnevmatični priključek 4 | Vrstni modul |
| Pnevmatični priključek 5 | Vrstni modul |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Informacije o materialu ohišja | Tlačno liti aluminij |