



Časovno zakasnitveni ventil VZA-3-1/4

Številka dela: 3434

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

[Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.](#)

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Normalni imenski pretok	600 l/min
Nastavljiv čas zakasnitve	0 ... 30 s
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8 G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS