

# Magnetna tuljava MSFW-240-50/60-OD

Številka dela: 34424

FESTO

za izmenično napetost, brez vtičnice.



## Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost   |
|--|--|
| Položaj vgradnje                       | poljuben   |
| Prikazovalnik položaja vklopa          | ne   |
| Min. pritezni čas                      | 10 ms  |
| Trajanje vklopa                        | 100 %  |
| Faktor moči cos {phi}                  | 0,7  |
| Karakteristika tuljave                 | 240 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 9 VA, držalna moč 7 VA        |
| Dovoljeno nihanje frekvence            | +/- 5 %  |
| Dopustna nihanja napajanja             | +/- 10 %   |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU                                 |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| LABS (PWIS) skladnost                  | VDMA24364-C1-L   |
| Vrsta zaščite                          | IP65   |
| Temperatura okolice                    | -5 ... 40 °C   |
| Maks. pritezni moment, vtičnica        | 0,4 Nm   |
| Masa izdelka                           | 55 g   |
| Električni priključek                  | 3-polni<br>Jezički vtiča za MSSD-F                             |
| Način pritrditve                       | z narebreno matico   |
| Opomba o materialu                     | Ustreza RoHS   |
| Material, magnetna tuljava             | Duroplast<br>Baker<br>Jeklo                                    |
| Material, navitje                      | Baker  |