


Vodilna enota FENG-63- -GF

Številka dela: 34484

FESTO

z drsnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Gib	10 ... 500 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Drсно vodilo
Konstruktivska zgradba	Vodilo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za premik	50 N
Dodatek mase na 10 mm giba	48 g
Osnovna masa za 0 mm giba	5.540 g
Dodatek mase na 10 mm giba	48 g
Masno središče gibajočih se mas pri gibu 0 mm	69 mm
Dodatek masnega središča gibajočih se mas na 10 mm giba	4,6 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vodilni element	visokolegirano jeklo
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, plošča jarma	Al zlitina za kovanje, eloksirana