


# Vodilna enota FENG-100- -GF

Številka dela: 34486

FESTO

z drsnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Gib	10 ... 500 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Drсно vodilo
Konstruktivska zgradba	Vodilo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za premik	70 N
Dodatek mase na 10 mm giba	76 g
Osnovna masa za 0 mm giba	13.420 g
Dodatek mase na 10 mm giba	76 g
Masno središče gibajočih se mas pri gibu 0 mm	47 mm
Dodatek masnega središča gibajočih se mas na 10 mm giba	3,6 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vodilni element	visokolegirano jeklo
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, plošča jarma	jeklo za poboljšanje