


Vodilna enota FENG-40-250-KF

Številka dela: 34503

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Velikost | 40 |
| Gib | 250 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Vodilo | Kroglična vodila |
| Konstruktivna zgradba | Vodilo |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Maks. sila Fy | 1.000 N |
| Maks. sila Fy statična | 1.260 N |
| Maks. sila Fz | 1.000 N |
| Maks. sila Fz statična | 1.260 N |
| Maks. moment Mx | 44 Nm |
| Maks. moment Mx, statičen | 55 Nm |
| Maks. moment My | 52 Nm |
| Maks. moment My, statičen | 65 Nm |
| Maks. moment Mz | 52 Nm |
| Maks. moment Mz, statičen | 65 Nm |
| Sila za premik | 15 N |
| Masa izdelka | 3.170 g |
| Način pritrditve | z notranjim navojem |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, vodilni element | jeklo za poboljšanje |
| Material, ohišje | Al zlitina za kovanje, eloksirana |
| Material, plošča jarma | Al zlitina za kovanje, eloksirana |