


Vodilna enota FENG-40-320-KF

Številka dela: 34504

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Gib	320 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	1.000 N
Maks. sila Fy statična	1.260 N
Maks. sila Fz	1.000 N
Maks. sila Fz statična	1.260 N
Maks. moment Mx	44 Nm
Maks. moment Mx, statičen	55 Nm
Maks. moment My	52 Nm
Maks. moment My, statičen	65 Nm
Maks. moment Mz	52 Nm
Maks. moment Mz, statičen	65 Nm
Sila za premik	15 N
Masa izdelka	3.394 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vodilni element	jeklo za poboljšanje
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, plošča jarma	Al zlitina za kovanje, eloksirana