

# Vodilna enota FENG-50-500-KF

Številka dela: 34512

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Gib	500 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	1.260 N
Maks. sila Fy statična	1.600 N
Maks. sila Fz	1.260 N
Maks. sila Fz statična	1.600 N
Maks. moment Mx	65 Nm
Maks. moment Mx, statičen	83 Nm
Maks. moment My	70 Nm
Maks. moment My, statičen	89 Nm
Maks. moment Mz	70 Nm
Maks. moment Mz, statičen	89 Nm
Sila za premik	15 N
Masa izdelka	6.480 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vodilni element	jeklo za poboljšanje
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, plošča jarma	Al zlitina za kovanje, eloksirana