


# Vodilna enota FENG-100-500-KF

Številka dela: 34536

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost                          |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Velikost                  | 100                               |
| Gib                       | 500 mm                            |
| Položaj vgradnje          | poljuben                          |
| Vodilo                    | Kroglična vodila                  |
| Konstruktivna zgradba     | Vodilo                            |
| LABS (PWIS) skladnost     | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura okolice       | -20 ... 80 °C                     |
| Maks. sila Fy             | 2.300 N                           |
| Maks. sila Fy statična    | 3.120 N                           |
| Maks. sila Fz             | 2.300 N                           |
| Maks. sila Fz statična    | 3.120 N                           |
| Maks. moment Mx           | 198 Nm                            |
| Maks. moment Mx, statičen | 268 Nm                            |
| Maks. moment My           | 197 Nm                            |
| Maks. moment My, statičen | 267 Nm                            |
| Maks. moment Mz           | 197 Nm                            |
| Maks. moment Mz, statičen | 267 Nm                            |
| Sila za premik            | 40 N                              |
| Masa izdelka              | 16.840 g                          |
| Način pritrditve          | z notranjim navojem               |
| Opomba o materialu        | Ustreza RoHS                      |
| Material, vodilni element | jeklo za poboljšanje              |
| Material, ohišje          | Al zlitina za kovanje, eloksirana |
| Material, plošča jarma    | jeklo za poboljšanje              |