


# Nihajna prirobnica SNGB-200

Številka dela: 34548

FESTO

za valje DNG, DNGU, ustrezni ležajni okrovi LN, LSN.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	200
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Masa izdelka	9.900 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacija o materialu, pritrditev	Tlačno liti aluminij
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan