


# Mehast prisesek VASB-75-1/4-PUR

Številka dela: 35422

FESTO

s tesnilom OL.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4 mm
Premer priseska	75 mm
Efektiven premer priseska	60 mm
Konstruksijska zgradba	Priključek za vakuum zgoraj okrogel, meh 1,5-kraten
Delovni medij	atmosferski zrak
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	197 N
Pritrdilni navoj	G1/4
Pritrditev priseska	G 1/4
Vakuumski priključek	G1/4
Trdota v Shore	62
Informacije o materialu navojnega zatiča	cinkova tlačna litina
Informacije o materialu priseska	TPE-U(PU)