

# Magnetna tuljava VACC-S18-70-K5-16-U2D

Številka dela: 3546913

FESTO

za sistem tuljave F10, kabelski priključek NPT, 120 V DC, na tlak odporen okrov.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	125 V DC: 7 W
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Temperatura EX odporne okolice	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Masa izdelka	1.700 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj za vodenje kabla NPT1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava	Aluminijeva litina za kovanje Siva litina