

Varčna pištola

LSP-1/4-D

Številka dela: 35528

FESTO

tlačno lita izvedba.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Funkcija izpuha | Pihanje je dozirano |
| Obratovalni tlak | 0 ... 10 bar |
| Pretok v atmosfero | 120 l/min |
| Normalni imenski pretok | 120 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Nivo glasnosti | 90 dB(A) |
| Temperatura okolice | -10 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 240 g |
| Pnevmatični priključek | Notranji navoj G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje |