

Vtično-vijačen priključek L LCNH-1/8-PK-3

Številka dela: 35985

FESTO

vrtljiv, s podaljšanim ohišjem, za cev iz umetnih mas PAN, PUN, PP, PU,
PR, s tesnilnim obročem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 4 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Aluminij cinkova tlačna litina