


Vakuumski prisesek VAS-55-1/4-NBR

Številka dela: 36144

FESTO

s tesnilom OL.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4 mm
Premer priseska	55 mm
Efektiven premer priseska	44 mm
Lega priključka	zgoraj
Oblika priseska	okrogel ploščat
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 0 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-0,07 MPa -0,7 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	-10,15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	106 N
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	106 N
Pritrdilni navoj	G1/4
Pritrditev priseska	G 1/4
Vakuumski priključek	G1/4
Barva	črna
Trdota v Shore	70 +/- 5
Material, navojni čep	cinkova tlačna litina
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	NBR