

Nastavek cevi N-3/8-P-13-MS

Številka dela: 36161

FESTO

Izvedba iz medi



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	11 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Ravna oblika
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	15 Nm
Masa izdelka	243 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2	za cev z notranjim premerom 13 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Med (medenina)