

# Mehast valj EB-250-185

Številka dela: 36493

FESTO

brez vzdrževanja, brez stick-slip efekta.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	250
Potreben vgradni premer	265 mm
Gib	185 mm
Maks. višina, izvlečen	275 mm
Maks. prekucni kot	25 deg
Maks. premik	20 mm
Min. vgradna višina	75 mm
Način delovanja	enosmerni
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Sila vračanja	200 N
Masa izdelka	3.000 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G3/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, meh	NR/BR
Material, ohišje	Jeklo cinkan