


Protipovratni ventil H-M5

Številka dela: 3671

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Način pritrditve	Vgradnja voda
Normalni imenski pretok	115 l/min
Obratovalni tlak MPa	0,04 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	0,4 ... 8 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	Med (medenina)
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR