

Ravninski portal EXCM-40-

Številka dela: 3741955

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Gib v smeri X	200 ... 2.000 mm
Gib v smeri Y	200 ... 1.000 mm
Položaj vgradnje	vodoravno
Konstruktivna zgradba	Ploskovni portal
Vrsta motorja	Koračni motor
Obratovalni tlak	≤ 8 bar
Maks. dopusten pospešek, samo mehanski sistem	20 m/s ²
Maks. pospešek, horizontalen	5 m/s ²
Maks. dopustna hitrost, samo mehanski sistem	2 m/s
Maks. hitrost, horizontalna	1 m/s
Ponovljivost	$\pm 0,1$ mm
Trajanje vklopa	100 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po strojni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za stroje
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 % ne kondenzira
Nivo glasnosti	65 dB(A)
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	10 ... 50 °C
Imenska obremenitev pri maksimalni dinamiki	4 kg
Način pritrditve	s pritrdilnim sklopom z nastavitvenim sklopom z utornimi kamni
Opomba o materialu	Ustreza RoHS