


Ohišje vezi EAMK-A-E17-100

Številka dela: 3780305

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	72 mm
Premer držala 2	62 mm
Imenska dolžina	49 mm
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Temperatura okolice	10 ... 40 °C
Masa izdelka	910 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS