


Kazalnik položaja SASF-S2-B-F-A56

Številka dela: 4077125

FESTO

za montažo na pogonsko gred standardnih pogonov po VDI/VDE 3845
(razpored lukenj 130 mm).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje nastavitve zasučnega kota	0 ... 90 deg
Dimenzije Š x D x V	Ø 115 x 62
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Masa izdelka	140 g
Način pritrditve	po VDI/VDE 3845
Barva ohišja	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, distančnik	PA
Material, ohišje	PA PP visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno