

## Cev iz umetne mase

### PL-13-BL

Številka dela: 4103

FESTO

za CK in N vijačne priključke.

Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	17,6 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	100 mm
Notranji premer	13 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	0 ... 7 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 35 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,135 kg/m
Barva	modra
Trdota v Shore	A 85 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	PVC-P