


Prikaz tlaka

OH-22-RT

Številka dela: 4131

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak	1,4 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 45 °C
Temperatura okolice	-10 ... 45 °C
Masa izdelka	25 g
Način pritrditve	Vgradnja stikalne plošče v premer 22,5
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS