



IN-blok ZK-PK-3-6/3

Številka dela: 4204

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Ventil | IN funkcija |
| Pnevmatični priključek 1 | PK-3 |
| Pnevmatični priključek 2 | PK-3 |
| Način pritrditve | Vgradnja na stikalno ploščo |
| Normalni imenski pretok | 100 l/min |
| Obratovalni tlak | 1,6 ... 8 bar |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Material, ohišje | POM |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Imenska velikost | 2,5 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 85 g |
| Pnevmatični priključek 3 | PK-3 |
| Material, tesnilo | NBR |