



ALI-blok OS-PK-3-6/3

Številka dela: 4232

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Funkcija ALI
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Normalni imenski pretok	100 l/min
Obratovalni tlak	1,6 ... 8 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	POM
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Imenska velikost	2,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	90 g
Pnevmatični priključek 3	PK-3
Material, tesnilo	NBR