

Kroglična pipa

VZBM-11/4-RP-25-D-2-F03-B2B3

Številka dela: 4405651

FESTO

Medenina, 2/2-potni, imenska velikost 11/2", prirobnica F03, PN25, navoj EN 10226-1.

Ta izdelek Festo prodaja in ne proizvaja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potna kroglična pipa
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Rp1 1/4
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Razpored lukenj na prirobnici	F03
Notranji premer	32 mm
Imenski premer DN	32
Ventil	2/2
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	25
Prekinitveni moment pri tlačni razliki, imenski tlak, procesni ventil PN	7,5 Nm
Zasnovan na osnovi standarda	EN 10226-1 ISO 5211
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-] Inertni plini Voda (ne vodna para) nevtralne tekočine
Temperatura medija	-15 ... 90 °C
Pretok Kv	84 m ³ /h
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	Med (medenina) nikljan
Številka materiala ohišja	CW617N
Material, tesnilo	FPM HNBR PTFE
Material, krogla	Med (medenina) kroman
Številka materiala krogle	CW617N
Material, gred	Med (medenina)
Številka materiala gredi	CW617N
Masa izdelka	730 g
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EU-smernici za tlačne naprave
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev