

# Kroglična pipa

## VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3

Številka dela: 4405686

FESTO

Medenina, ročna izvedba, 2/2 potni, imenska velikost 1/2", PN50, navoj EN 10226-1.

Ta izdelek Festo prodaja in ne proizvaja.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potna kroglična pipa
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Rp1/2
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Notranji premer	15 mm
Imenski premer DN	15
Ventil	2/2
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	50
Vklopni moment pri diferenčnem tlaku, imenski tlak armature	9 Nm
Zasnovan na osnovi standarda	EN 10226-1
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010[-:--] Inertni plini Voda (ne vodna para) nevtralne tekočine
Temperatura medija	-15 ... 120 °C
Pretok Kv	15 m <sup>3</sup> /h
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	Med (medenina) nikljan
Številka materiala ohišja	CW617N
Material, tesnilo	NBR PTFE
Material, krogla	Med (medenina) kroman
Številka materiala krogle	CW617N
Material, gred	Med (medenina)
Številka materiala gredi	CW617N
Masa izdelka	200 g
Dovoljenje	DVGW Plin DVGW Voda
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EU-smernici za tlačne naprave
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev