

L hitro vijačeni priključek LCK-1/8-PK-4

Številka dela: 4469

FESTO

zasučen z dvema tesniloma.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Imenska velikost | 2,9 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Tesnilni obroč |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Oblika | L-oblika |
| Enota pakiranja | 10 |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Imenski pritezni moment | 3,5 Nm |
| Toleranca imenskega priteznega momenta | ± 20 % |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 6 mm za vtični priključek z notranjim premerom 4 mm z matico |
| Material, objemna matica | Al zlitina za kovanje, eloksirana |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | Ojačan PA TPE-U(PU) |
| Material, votel vijak | Al zlitina za kovanje, eloksirana |
| Material, zasučni priključek | činkova tlačna litina |