



Ventil s tipalnim vzvodom

VHEF-LT-M32-M-G18

Številka dela: 4500009

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 odprt/zaprt monostabilen
Način vklopa	ročno
Širina	20 mm
Normalni imenski pretok	750 l/min
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	5,6 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Navodila za uporabo	vklopljanje samo z roko
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	povraten
Prekritje	Ničelno prekritje
Maks. preklopna frekvenca	0,5 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	14 N
Masa izdelka	156 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, ročica	Ojačan PA