



# Pnevmatični ventil

## VL-5-PK-3

Številka dela: 4504

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Normalni imenski pretok	105 l/min
Obratovalni tlak	1,5 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Imenska velikost	2,5 mm
Čas preklopa izključen	22 ms
Čas preklopa vključen	15 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	130 g
Način pritrditve	na priključni plošči na montažne okvirje s skoznjo izvrtino po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Pnevmatični priključek 3	PK-3
Pnevmatični priključek 4	PK-3
Pnevmatični priključek 5	PK-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Med (medenina) Ojačan PPS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Umetna masa cinkova tlačna litina