


Magnetna tuljava MSFG-12

Številka dela: 4526

FESTO

s standardno vtičnico



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Min. pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100 %
Karakteristika tuljave	12 V DC: 4,1 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-C1-L
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Maks. pritezni moment, vtičnica	0,4 Nm
Masa izdelka	55 g
Električni priključek	3-polni Jezički vtiča za MSSD-F
Način pritrditve	z narebreno matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava	Duroplast Baker Jeklo
Material, navitje	Baker