



Povratno-dušilni ventil GRF-PK-3

Številka dela: 4565

FESTO

s priključno ploščo 2n in natičnim priključkom za cev NW 3.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	45 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	45 l/min
Obratovalni tlak	0,5 ... 8 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Položaj vgradnje	poljuben
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	95 g
Material, regulirni vijak	Med (medenina)