

Cev iz umetne mase PP-3-NT

Številka dela: 4572

FESTO

za vijajčne priključke CK in CN, primerno za višje tlake in temperature, poliamid (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|-----------------------------------|
| Zunanji premer | 4 mm |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 18 mm |
| Notranji premer | 2,9 mm |
| Min. polmer krivljenja | 12 mm |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 15 bar |
| Delovni medij | filtriran stisnjen zrak Vakuum |
| Temperatura okolice | -30 ... 80 °C |
| Dovoljenje | Germanischer Lloyd TÜV |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,0062 kg/m |
| Barva | naravno |
| Trdota v Shore | D 55 +/-3 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu cevi | TPE-A |