


Aksialni sklop EAMM-A-V32-40P

Številka dela: 4595742

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|------------------------|
| Imenska dolžina | 41 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število vrtljajev | 10.000 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 0,19 kgmm ² |
| Prenosni vrtilni moment | 1,5 Nm |
| Masa izdelka | 110 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | V32 |
| Koda vmesnika, motor in | 40P |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |