


# Prikaz tlaka

## OH-22-GE

Številka dela: 4601

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 45 °C
Masa izdelka	25 g
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS