


Priključna plošča VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

Številka dela: 4727328

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Napajanje s krmilnim zrakom | notranji |
| Obratovalni tlak MPa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Obratovalni tlak | 2 ... 8 bar |
| Pretok Kv napajanja | 2,2 m ³ /h |
| Pretok Kv odzračitve | 8,6 m ³ /h |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Masa izdelka | 250 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/4 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | Prirobnica 1/4 NAMUR priključna shema |
| Pnevmatični priključek 3 | 1/4 NPT |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna plošča | Aluminij, prevlečen z ematalom |
| Material, tesnilo | NBR |