

# Priključna plošča VABS-S7-RB-B-N14-V14-A

Številka dela: 4727331

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                                 |
|--------------------------------------|--|
| Položaj vgradnje                     | poljuben                                 |
| Napajanje s krmilnim zrakom          | zunanji<br>notranji                      |
| Obratovalni tlak MPa                 | 0 ... 1 MPa                              |
| Obratovalni tlak                     | 0 ... 10 bar                             |
| Delovni medij                        | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--]   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev    |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364 cona III                       |
| Vrsta zaščite                        | IP65                                     |
| Način pritrditve                     | s skošnjo izvrtino                       |
| Priključek krmilnega zraka 12        | 1/4 NPT                                  |
| Pnevmatični priključek 1             | 1/4 NPT                                  |
| Pnevmatični priključek 2             | Prirobnica 1/4<br>NAMUR priključna shema |
| Pnevmatični priključek 3             | 1/4 NPT                                  |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS                             |
| Material, priključna plošča          | Aluminij, prevlečen z ematalom           |
| Material, tesnilo                    | NBR                                      |